



LF6023009016



## Matarkanal LF 60x230mm, PVC, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60
Bredd	230
Längd	2000
Inre area	10998 - 10998

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	46
---	----

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 4
Antal anslutbara mellanväggar	3
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej