



LFF601139010



Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60
Bredd	110

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Inställningar

Vinkel område	83 - 97
---------------	---------

Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----