


LFS200200VERZ



## Matarkanal LFS 18x19mm, stål, Förzinkad

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	18
Bredd	19
Längd	2000
Inre area	228 - 228

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	1
---	---

#### Material

Material	Stål
Behandling	Förzinkad
Färg	Zink

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

#### Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej