




LFS300450VERZ



Matarkanal LFS 30x45mm, stål, Förzinkad

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	30
Bredd	45
Längd	2000
Inre area	970 - 970

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	4
---	---

Material

Material	Stål
Behandling	Förzinkad
Färg	Zink

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej