




LFS600600VERZ



## Matarkanal LFS 60x60mm, stål, Förzinkad

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|           |             |
|-----------|-------------|
| Höjd      | 60          |
| Bredd     | 60          |
| Längd     | 2000        |
| Inre area | 2860 - 2860 |

#### Kapacitet

|   |    |
|---|----|
| Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater) | 12 |
|---|----|

#### Material

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Stål      |
| Behandling | Förzinkad |
| Färg       | Zink      |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

#### Standarder

|  |     |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

#### Användningsförhållanden

|                  |         |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 |
|------------------|---------|

#### Anslutning

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Skarv | Kopplingar som separat referens |
|-------|---------------------------------|

#### Utrustning

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Antal partitioner             | 0     |
| Antal fack                    | 1 - 1 |
| Antal anslutbara mellanväggar | 0     |
| Kabelhållare medföljer        | Ja    |
| Med skyddsfilm                | Nej   |