



LNH0006M

Knivsäkring 000 6A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva gG

Säkring

Säkringsstorlek NH000

Säkringens karakteristik gG

Spänning

Typ av matarspänning AC

Elektrisk ström

Märkström 6

Användningsförhållanden

Isolerad Nej

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1 120

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 1,60

Dimensioner

Höjd 79

Bredd 21

Djup 51