



LNH0025MK

Knivsäkring 000 25A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH000
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Elektrisk ström

Märkström	25
-----------	----

Användningsförhållanden

Isolerad	Ja
----------	----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet I _{cn} AC enligt IEC 60898-1	120
---	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,40
--	------

Dimensioner

Höjd	79
Bredd	21
Djup	51