



LNH0032MK

## Knivsäkring 000 32A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

#### Säkring

Säkringsstorlek	NH000
Säkringens karakteristik	gG

#### Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

#### Elektrisk ström

Märkström	32
-----------	----

#### Användningsförhållanden

Isolerad	Ja
----------	----

#### Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet I <sub>cn</sub> AC enligt IEC60898-1	120
--	-----

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,10
--	------

#### Dimensioner

Höjd	79
Bredd	21
Djup	51