



LNH0125M

Knivsäkring 00 125A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Säkringens karakteristik	gG
--------------------------	----

Spänning

Typ av matarspänning	AC/DC
----------------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	125
-----------	-----

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1	120
---	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	10
--	----

Dimensioner

Höjd	58,50
------	-------

Bredd	21
-------	----

Djup	79
------	----