



LNH1063M

Knivsäkring 1 63A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva gG

Säkring

Säkringsstorlek NH1C

Säkringens karakteristik gG

Spänning

Typ av matarspänning AC

Elektrisk ström

Märkström 63

Användningsförhållanden

Isolerad Nej

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet I_{cn} AC enligt IEC 60898-1 120

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 6,60

Dimensioner

Höjd 55

Bredd 135