



LNH2063M

Knivsäkring 2 63A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva gG

Säkring

Säkringsstorlek NH2C

Säkringens karakteristik gG

Spänning

Typ av matarspänning AC

Elektrisk ström

Märkström 63

Användningsförhållanden

Isolerad Nej

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1 120

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 6,80

Dimensioner

Höjd 135

Bredd 49