



LNH2300M

Knivsäkring 2 300A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH2
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Elektrisk ström

Märkström	300
-----------	-----

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1	120
---	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	31
--	----

Dimensioner

Höjd	135
Bredd	49