



LS431



Säkringshållare 1P 25A 500V L31 1M med signal lampa

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	83
Bredd	18
Djup	75

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	25
-----------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Endast för internt bruk

Antal halva moduler 17,5 mm	2
-----------------------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 50
------------------	---------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,20 - 2,20
Montering på	DIN-skena

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,10
--	------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	690
Typ av matarspänning	AC

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,75 - 16
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25

Säkring

Säkringsstorlek	8.5 x 31.5
-----------------	------------