



LT050U

## Knivsäkringshållare NH00, 3x160A

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	160
Märkström för säkringsinsats	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

#### Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

#### Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

#### Anslutning

Anslutningstyp utgång	Korgklämma
Anslutningstyp ingång	Korgklämma

#### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8
Montering på	Monteringsplatta
Vertikal montering möjlig	Ja

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	9
--	---

#### Spänning

Nominell isolationsspänning $U_i$	690
-----------------------------------	-----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------