



LT056U

Knivsäkringshållare för samlingskena cc 60mm

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160
Märkström för säkringsinsats	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

Säkring

Säkringsstorlek	NH00
-----------------	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Anslutning

Anslutningstyp utgång	Korgklämma
Anslutningstyp ingång	Prismaklämma

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8
Montering på	Skensystem
Vertikal montering möjlig	Ja

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	14
--	----

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	1000
-----------------------------------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------