



LT150U

Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A kabelskoanslutn m beröringsskydd

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250
Märkström för säkringsinsats	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250

Säkring

Säkringsstorlek	NH1
-----------------	-----

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8
Montering på	Monteringsplatta
Vertikal montering möjlig	Ja

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	18
--	----

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	690
-----------------------------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------