



LT153U

**Knivsäkringshållare NH1, 3x250A**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	250
Märkström för säkringsinsats	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250

**Säkring**

Säkringsstorlek	NH1
-----------------	-----

**Arkitektur**

Antal poler	3
-------------	---

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8
Montering på	Skensystem
Vertikal montering möjlig	Ja

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	20
--	----

**Spänning**

Nominell isolationsspänning $U_i$	690
-----------------------------------	-----

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------