



M54027035

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------|----|
| Höjd | 40 |
| Bredd | 60 |

Tillbehör

| | |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

Inställningar

| | |
|---------------|---------|
| Vinkel område | 90 - 90 |
|---------------|---------|

Material

| | |
|------------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad |
| Färg | Ljusgrå |
| RAL-kod | 7035 |

Säkerhet

| | |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
|-----------------|------|

Standarder

| | |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 |
|------------------|---------|

Utrustning

| | |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|