




M54069010



## T- och korsstycke M5406-9010

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	40
Bredd	57

#### Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

#### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----