



M54667030

T-stycke grå M5466-7030

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60
Bredd	90

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----