




M58067030



T & korsstycke grå M5806-7030

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40
Bredd	40

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----