


M61417035



Tekniska egenskaper

Tillbehör

Tillbehörstyp Kapslad

Inställningar

Vinkel område 90 - 90

Dimensioner

Höjd 20

Bredd 33

Material

Material Polyvinylklorid (PVC)

Behandling Obehandlad

Färg Ljusgrå

RAL-kod 7035

Säkerhet

Slagtålighet IK IK07

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt
DIN4102-12 Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 60

Utrustning

Med skyddsfilm Nej