




M61427035



Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	20
Bredd	33

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Inställningar

Vinkel område	90 - 90
---------------	---------

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----