



M61467030



## T & korsstycke grå M6146-7030

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	20
Bredd	33

#### Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

#### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----