



Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Dimensioner

Höjd	140
Bredd	45
Djup	75

Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
Antal poler	3

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	6000
Typ av matarspänning	AC
Överspänningskategori enligt IEC60947-1	3

Anslutning

Anslutningstyp styrning och aux-kontakt	Skruvterminal
---	---------------

Utrustning

Plomberbar	Nej
Med hjälpkontakt	Nej
Med värmeskydd	Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------