



MZ520N



Hjälpkontakt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1
-----------	---

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	220 - 500
----------------------	-----------

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Nominell isolationsspänning Ui	690
--------------------------------	-----

Nominell impulsskyddspänning Uimp	6000
-----------------------------------	------

Frekvens

Frekvens	40 - 60
----------	---------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,30 - 1,30
-----------------------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Föreningegrad enligt IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Luftfuktighetskydd	95%/80°C
--------------------	----------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,04
--	------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Typ av montering	Adapter för DIN-skena
------------------	-----------------------

Dimensioner

Bredd	9
-------	---

Djup	68
------	----