



MZ522N

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1
-----------	---

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	690
-----------------------------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 80

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	2.5 mm ²
Area solid ledare	2.5 mm ²
Anslutningstyp	1NO

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,01
--	------

Dimensioner

Bredd	9
Djup	68