



MZ527N



Signalkontakt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1
-----------	---

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	690
-----------------------------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55
------------------	----------

Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 80
---------------------------------	----------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Area flexibel ledare	2.5 mm ²
----------------------	---------------------

Area solid ledare	2.5 mm ²
-------------------	---------------------

Anslutningstyp	2NO
----------------	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,20
--------------------------------------------	------

Dimensioner

Bredd	9
-------	---

Djup	68
------	----