



MZ528N

## Underspanningsutlösare

### Tekniska egenskaper

#### Ström

Absorberad startström 5

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 55

#### Spänning

Styrspänning AC 230 - 230

Styrspänning DC 0 - 0

Nominell isolationsspänning  $U_i$  6000

Typ av matarspänning AC

#### Funktioner

Fördröjd Nej

#### Dimensioner

Bredd 17,50

Djup 68