



MZ529N

Underspanningsutlösare

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström 5

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 55

Spänning

Styrspänning AC 400 - 400

Styrspänning DC 0 - 0

Nominell isolationsspänning U_i 6000

Typ av matarspänning AC

Funktioner

Fördröjd Nej

Dimensioner

Bredd 17,50

Djup 68