



R25739010



Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40
Bredd	60

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Konfiguration

Överlapp	Nej
----------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvanslutning, Snäppkontaktsmontering
------------------	---