




R26969010



### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |     |
|-------|-----|
| Höjd  | 60  |
| Bredd | 150 |

#### Tillbehör

|               |         |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

#### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

#### Material

|            |        |
|------------|--------|
| Material   | Stål   |
| Behandling | Lackad |
| Färg       | Vit    |
| RAL-kod    | 9010   |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

#### Användningsförhållanden

|                  |         |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 |
|------------------|---------|

#### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|