




R27319010



### Tekniska egenskaper

#### Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

#### Inställningar

Vinkel område	90 - 90
---------------	---------

#### Dimensioner

Höjd	60
------	----

Bredd	200
-------	-----

#### Material

Material	Stål
----------	------

Behandling	Lackad
------------	--------

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9010
---------	------

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90
------------------	---------

#### Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----