




SL200559239011



### Tekniska egenskaper

#### Tillbehör

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Förutrustad med | Vägguttag + högtalaruttag |
|-----------------|---------------------------|

#### Dimensioner

|       |     |
|-------|-----|
| Höjd  | 115 |
| Bredd | 20  |
| Djup  | 48  |
| Längd | 130 |

#### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Tom uttagslåda | Nej |
|----------------|-----|

#### Elektrisk ström

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

#### Spänning

|              |           |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 230 - 230 |
|--------------|-----------|

#### Material

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | Plast       |
| Färg     | Grafitsvart |
| RAL-kod  | 9011        |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

#### Användningsförhållanden

|                  |        |
|------------------|--------|
| Driftstemperatur | 5 - 60 |
|------------------|--------|