




SL20080900D1



### Tekniska egenskaper

#### Tillbehör

Förutrustad med 2x vägguttag

#### Dimensioner

Höjd	130
Bredd	20
Djup	48
Längd	130

#### Utrustning

Tom uttagslåda Nej

#### Elektrisk ström

Märkström 16

#### Spänning

Märkspänning 230 - 230

#### Anslutning

Area anslutningskabel 2,50 - 2,50

#### Material

Material Plast

Färg Aluminium

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK07

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur 5 - 60