




SL20080902D1



### Tekniska egenskaper

#### Tillbehör

Förutrustad med Vägguttag + överspänningsskydd

#### Dimensioner

Höjd	80
Bredd	20
Djup	48
Längd	130

#### Utrustning

Tom uttagslåda Nej

#### Elektrisk ström

Märkström 16

#### Spänning

Märkspänning 230 - 230

#### Material

Material Plast

Färg Aluminium

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP40

Slagtålighet IK IK07

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur 5 - 60