



SN017

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Säkerhet

Petskyddad	Nej
------------	-----

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	40
-------------------------------	----

Höjd	76
------	----

Bredd	61,25
-------	-------

Djup	70
------	----

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

RAL-kod	7035, 7044
---------	------------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Polykarbonat (PC)
----------	-------------------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Ja
-------------------	----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	3,50
---------------	------

