



SN116

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Säkerhet

Petskyddad	Nej
------------	-----

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Höjd	75
------	----

Bredd	43,75
-------	-------

Djup	61
------	----

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

RAL-kod	7044
---------	------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Polykarbonat (PC)
----------	-------------------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skrivterminal
---------------------------	---------------

Typ av montering	Snäppkontaktsmontering
------------------	------------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Nej
-------------------	-----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Ja
-----------------	----

Med lås	Nej
---------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

