




SN216



## Tekniska egenskaper

### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

### Säkerhet

Petskyddad	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20

### Dimensioner

Höjd	75
Bredd	43,75
Djup	61

### Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Stickkontaktanslutning
Anslutning/anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering

### Utrustning

Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med lås	Nej

### Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

### Kapacitet

Antal moduler	2,50
---------------	------