



SNS016

## Jordat uttag 10/16A i modulutförande

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Säkerhet

Petskyddad	Nej
------------	-----

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	40
-------------------------------	----

Inbyggnadsdjup	40
----------------	----

Höjd	75
------	----

Bredd	44
-------	----

Djup	66
------	----

#### Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

RAL-kod	7035, 7044
---------	------------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Polykarbonat (PC)
----------	-------------------

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
--------------------------	---------

Roterad centralinsats	Nej
-----------------------	-----

Med gångjärnslock	Nej
-------------------	-----

Med rund skyddsjordstift	Nej
--------------------------	-----

Med signallampa	Nej
-----------------	-----

Med lås	Nej
---------	-----

#### Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

#### Kapacitet

**Text**

---

Präglad

Utan symbol