



SPN080

## Utbytespatron till SPN8xx

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/N-PE	25
---	----

#### Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TT, TN
------------	--------

#### Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

#### Standarder

Kravklass IEC61643	T1, T2
--------------------	--------

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 60
------------------	----------

#### Dimensioner

Höjd	46,6
Bredd	35,5
Djup	59,4

#### Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Optisk
------------------	--------