



SPN800

Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, utan signalkontakt., 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	75
--	----

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-C
------------	------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

Kravklass IEC61643	T1, T2
--------------------	--------

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80
------------------	----------

Dimensioner

Höjd	95,2
Bredd	106,8
Djup	67

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Indikering av uttjänt produkt
------------------	-------------------------------