



SPN800R

Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, med signalkontakt., 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	75
---	----

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-C
------------	------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Standarder

Kravklass IEC61643	T1, T2
--------------------	--------

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80
------------------	----------

Dimensioner

Höjd	95,2
Bredd	106,8
Djup	67

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Indikering av uttjänt produkt
------------------	-------------------------------