



SPN802R

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	100
---	-----

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TT, TN-S
------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Standarder

Kravklass IEC61643	T1, T2
--------------------	--------

Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 60
------------------	----------

Dimensioner

Bredd	144
Djup	83

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Indikering av uttjänt produkt
------------------	-------------------------------