



SR250

Strömtransformator 250/5A

Tekniska egenskaper

Funktioner

Noggrannhetsklass	1
-------------------	---

Ström

Effekt	9
Total effektförlust vid nominell märkström	0

Dimensioner

Diameter på öppningen	23
Höjd	50
Bredd	56
Djup	60
Höjd på öppning	30
Bredd på öppning	10

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1.5 - 4 mm ²
Area solid ledare	2.5 - 6 mm ²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Primärström	300
Max. intensitet för sekundär	5