



ST303N

Tekniska egenskaper

Spänning

Utspänning	8 - 8
Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Nominell isolationsspänning Ui	4000

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	7
Energiförbrukning VA	8
Effekt	8
Förbrukad effekt i W	8

Dimensioner

Höjd	111
Bredd	35
Djup	65

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35
------------------	----------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.75 - 10 mm ²
Area solid ledare	0.75 - 16 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Elektrisk ström

Intensitetsutgång 1	1
Max. intensitet för sekundär	1

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20
Endast för internt bruk	
Antal halva moduler 17,5 mm	4
Kompatibilitet	
Passar DIN-skena	Ja