



ST315



## Skyddstransformator 12/24VAC 63VA

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Utspänning	12 - 24
Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Nominell isolationsspänning Ui	4000

#### Ström

Energiförbrukning VA	63
----------------------	----

#### Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	6 mm <sup>2</sup>

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 35
------------------	----------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

#### Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

#### Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

#### Dimensioner

Höjd	85
Bredd	105
Djup	68

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Temperaturskydd	Ja

#### Utrustning

Kortslutningsskyddad	Ja
On/off brytare	Nej