



TGA200



Spänningsförsörjning 230V/24V-

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Utgångsström	1000
--------------	------

Funktioner

Utgående spänning justerad	Ja
----------------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,20
----------------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Spänning

Utgående spänning	24 - 24
-------------------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45
------------------	--------