



TN715

4 RJ45 patch kabel cat.6 S/FTP, 0.3m

Tekniska egenskaper

Kabel

Kabellängd	0,30
AWG område	AWG 27-7
Kabelkonstruktion	4x 2

Anslutning

Anslutning/kontakt typ 1	RJ45
Anslutning/kontakt typ 2	RJ45

Användning

Stiftschema	1:1
-------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Hölje som inte snor sig	Gjuten på

Material

Färg	Svart
------	-------