



TRE520



IP55



Rörelsevakt radio220^o batteri

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd 2,50 - 2,50

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

Minimal arbetscykel 30

Anslutning

Med bussystem KNX radio Ja

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar 5 - 1000

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -20 - 55

Material

Material ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)

Text

Funktion Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare easy-funktioner: +6 scenarion, till/från driftläge, scenario anrop vid rörelse/ej rörelse, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Utförande För vägg och tak-montage samt hörnmontage med adapter